

# Honeyaid®

Recommended by the queen of bees

## Drehtisch Auto M

- ✓ Großer Drehtisch mit Sammelfunktion
- ✓ Ausführung mit geschlossener Reeling
- ✓ Mobil durch Transportrollen

Hauptanwendungsbereich: halbautomatisiertes Abfüllen von Gebinden mit 2–500 g



Art. 30303800

### Kundennutzen

Das Arbeiten mit einem Drehtisch ermöglicht eine zeitliche Verkürzung der Prozesskette durch die Integration oder Anbindung weiterer Produktionsschritte wie zum Beispiel:

- Glaszuführung
- Verschrauben
- Etikettieren

### Betriebsbedingungen

Einsatzstunden pro Tag	8
Einsatztage pro Woche	5
Umgebungstemperatur	10–40°C

### Technische Daten

Nennspannung	24 V DC (Netzteil für 220 V/115 V)
Leistungsaufnahme	30–60 W
Drehzahl	0,4–7,5 U/min (einstellbar)
Sensortyp Standard	kapazitiv
Öffnungsdurchmesser Gebinde	> = 10,0 mm
Staufläche	65 × 1,0 l Flaschen / 500 g Gläser (25 leer + 40 voll)
Durchmesser Drehteller	980 mm
Tragfähigkeit	50,0 kg
Stellfläche	Breite 910 mm × Tiefe 1.190 mm
Gesamthöhe	1.625 mm
Arbeitshöhe	940 mm
Gewicht	64 kg (ohne Netzteil)

### Weitere Automatisierungsmöglichkeiten

Möglichkeit zum Umbau auf Gebindesortierung und seitlichen Auslass. Damit wird der Anschluss eines Sammeldrehtisches oder Förderbandes für weitere Produktionsschritte wie zum Beispiel das Verdeckeln und Etikettieren möglich.