



Honeyaid®

Recommended by the queen of bees

التجهيزات الخاصة بحزمة «Propolis» الترقية

تعديل في تعبئة السوائل، مثلًا:

- ✓ العكبر
- ✓ العسل، نبيذ العسل

مجال الاستخدام الأساسي: تعبئة عبوات بحجم يتراوح ما بين 2 إلى 1000 مليلتر

المنتج 30206900

إستخدامات العميل

تعبئة فعالة ودقيقة ومرنة مع تغيير سريع وسلس للمنتج

شروط التشغيل

عدد ساعات التشغيل في اليوم	8 ساعات
عدد أيام التشغيل في الأسبوع	5 أيام
درجة حرارة البيئة المحيطة	10 - 40 °م / 50 - 104 °ف

المواصفات الفنية

الإرتفاع أسفل فوهة التعبئة	10 - 235 ملم
الوزن	12.7 كلغم (بدون وحدة الطاقة)
التعبئة بخطوة	0.1 غرام / 1.0 غرام
دقة التعبئة	انحراف بنسبة 1% كحد أقصى
الإرتفاع الأقصى للشفط	500 ملم (قابلية للزيادة إلى 1500 ملم كتجهيز اختياري)
الحد الأقصى للتدفق الحجمي	حزمة ملحقات Ø 6.4 ملم: 2000 مليلتر/دقيقة 100 مليلتر إلى 1000 مليلتر حزمة ملحقات Ø 3.2 ملم: 550 مليلتر/دقيقة 20 مليلتر إلى 200 مليلتر
درجة حرارة التعبئة	يمكن ضبط نطاق الأداء عن طريق اختيار خراطيم بأحجام مختلفة. كقاعدة عامة: كلما صغر الفُطر كانت التعبئة أكثر دقة رغم بطئها. 2 - 95 °م

بدء عملية التعبئة (المادة)

مفتاح قدم

مفتاح خارجي (ضمن التجهيزات الموردة مع ماكينة التعبئة Honeyaid)

حساس (اختياري للتشغيل بالطاولة الدوارة)

التشغيل الآلي

نعم

متوافق مع

ماكينة التعبئة Honeyaid